

**KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 37,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235502 37,5
GTIN	4047109026940
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:****Met combischacht.**

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	32 mm
Nuttige lengte L ₁	114 mm
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Schachtlengte L _s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	37,5
Totale lengte L	213 mm
Afkoppellengte L _A	153 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx Plus®-klem Schroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600