



Steunvijzel set Temperstaal, Type: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	373560 12
GTIN	4020772428853
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

De modulaire constructie maakt het gebruik mogelijk van verschillende tussen- en voetelementen van de steunvijzel, die aan elkaar worden geschroefd door de ingebrachte draad. De afzonderlijke elementen worden proceszeker gefixeerd door middel van een haaksleutel. Met deze set kan een maximale hoogte van 285 mm worden bereikt.

Voordeel:

- **Maximale hoogte van 422 mm bereikbaar met extra tussenelementen.**
- **Verbeterde hantering door afzonderlijke elementen.**
- **Insteltijdbesparing dankzij flexibiliteit qua onderdelen.**
- **Optimalisatie van het voorraadbeheer.**

Inhoud:

Steunvijzel met vlak steunvlak: Maat 52; H_{\min} 42 mm; H_{\max} 52 mm; TR 30x4; D1 50; D2 50; M38x 2

Maat 70; H_{\min} 50 mm; H_{\max} 70 mm; TR 30x4; D1 50; D2 50; M38x 2

Maat 100; H_{\min} 70 mm; H_{\max} 100 mm; TR 30x4; D1 50; D2 50; M38x 2

Voetelement: Maat M10x 12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm

Tussenelement: Maat 25; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm

Maat 50; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm

Maat 100; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm

Kogelopzetstuk 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm

Haaksleutel: DIN1810B 45-50

Opmerking:

Maximaal bereikbare hoogte van 422 mm bij een toegestane steunkracht van 100 kN, daarboven bestaat knikgevaar. Niet onder belasting verstellen.

Technische beschrijving

Producttype

Steunvijzel