

**Basisset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 16/M14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Artikelklasse	32X

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schroefdelen veredeld, sterkteklasse 8.8.

**Inhoud:**

Spanhoogtes bij 2 spanplaatsen in mm: 178

Spanhoogtes bij 4 spanplaatsen in mm: 135

Spanijzer met getrapte vertanding: 2x gr. 14x100 mm; 2x gr. 14x150 mm

Spanstukken, getand lxbxh in mm: 4x gr. 2 (38x31x66); 4x gr. 3 (67x31x117)

Schroeven voor T-groeven sterkteklasse 8.8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Tapeind sterkteklasse 8.8 in mm: 4x M14x100

6-kantmoer (1,5 d hoog): 4x M14

Ring voor spandelen: 4x M14

Verlengmoer: 4x M14

Gewicht in kg: 9,3

Buitenmaat doos in mm: 213x153x109

**Technische beschrijving**

Producttype	Spanschroef
-------------	-------------

