



**Momentschroevendraaier met 1/4 inch-bitopname, met schaal, automatisch ontkoppelend, maximaal draaimoment: 600cNm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	659985 600
GTIN	4000896260065
Artikelklasse	630

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Uitstekende afleesbaarheid dankzij de grote, duidelijke cijferweergave.**
- **Korte 36°-ontkoppelweg met duidelijk hoorbaar signaal.**
- **Bithouder (1/4 inch - D 6,3/ F 6,3) met snelsluiting – snel wisselen van een bit met één hand.**
- **'Ratelfunctie' met vrijloopmechanisme, omschakelbaar rechts · links · vast · maakt het mogelijk snel te werken door soepel nadraaien bij het aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen, ook in krappe ruimtes.**
- **Ontkoppelmechanisme gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal – slijtvast.**
- **Overschrijding van de waarde wordt uitgesloten door slipkoppeling ('Slipper').**
- **Gemakkelijk te herkennen vergrendelingstoestand door middel van slot-symbolen.**

**Maateenheden:** cNm/Nm

**Nauwkeurigheid:** +/- 6%

**Norm:**

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789.**

## Technische beschrijving

Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
---------------------	---------------------------

Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetmethode	Draaimoment
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	cNm
maximaal draaimoment	600 cNm
Feedback	ontkoppelend
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 cNm
Draaimomentbereik	100 - 600 cNm
Totale lengte L	198 mm
Draaimomentbereik	1 - 6 Nm
Meettechniek	Mechanisch
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Gegevens rapporteerbaar	nee
Kalibratie	O3
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Testrapport	Testrapport van de producent
Norm	DIN EN ISO 6789
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm

020040 1000/2

020260 0,04-20/2

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal  
draaimoment 0,04-20/2 Nm

---