



Momentschroevendraaier met 1/4 inch-bitopname, met schaal, automatisch ontkoppelend, maximaal draaimoment: 30cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659985 30
GTIN	4000896260027
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

- **Uitstekende afleesbaarheid** dankzij de grote, duidelijke cijferweergave.
- **Korte 36°-ontkoppelweg** met duidelijk hoorbaar signaal.
- **Bithouder (1/4 inch - D 6,3/ F 6,3)** met snelsluiting – snel wisselen van een bit met één hand.
- **'Ratelfunctie'** met vrijloopmechanisme, omschakelbaar rechts · links · vast · maakt het mogelijk snel te werken door soepel nadraaien bij het aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen, ook in krappe ruimtes.
- **Ontkoppelmechanisme** gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal – slijtvast.
- **Overschrijding van de waarde** wordt uitgesloten door slipkoppeling ('Slipper').
- **Gemakkelijk te herkennen vergrendelingstoestand** door middel van slot-symbolen.

Maateenheden: cNm/Nm

Nauwkeurigheid: +/- 6%

Norm:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Technische beschrijving

Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Weergave	analoog
Draaimomentbereik	2 - 30 cNm
Aanduiding ont koppeling	haptisch

Gegevens rapporteerbaar	nee
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Draaimomentbereik	0,02 - 0,3 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,2 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Meettechniek	Mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	196 mm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aflezings omschakelbaar	cNm
Testrapport	Testrapport van de producent
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier