



Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 120/45 Accuvoeding, Accucapaciteit: 2X10Ah



Bestelgegevens

Bestelnummer	085753 2X10
GTIN	
Artikelklasse	04F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).

- Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
- Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging en opnieuw vormgegeven parameterweergave voor snel zicht op elke programmaregel
- Groot 4,3-inch-kleurendisplay
- Nieuwste processortechnologie voor een vloeibare menunavigatie en een zeer korte opstarttijd (boot-tijd).
- 1:1-voorbeeld van het markeerveld op het display.
- Behuizing van onbreekbare en glasvezelversterkte kunststof.
- Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
- Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
- Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
- Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
- Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.

Zeer handzaam, 100% mobiel **accu-handmarkeersysteem** met touch-bedieningspaneel en groot 4,3-inch-kleurendisplay.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Zwaaihaak met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, **2 x 18V Li-ion-accu's**, lader.

Technische beschrijving

Nominale spanning	18 V
Aansluiting	USB-interface
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Letterhoogte	1 - 10 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Accucapaciteit	10 Ah
maximale markeerveldbreedte	120 mm
maximale markeerveldhoogte	45 mm
Producttype	Naaldmarkeerapparaat