

Garant GRIDLINE

Staanderframes voor vergrendelingshouder, Lades 20G diep, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	998210 2000
GTIN	4067263138624
Artikelklasse	91R

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale standers zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering. Inclusief gaten voor de bevestiging van de houder voor individuele eenhandsladeblokkering nr. 998290 en 998292.

T.b.v.:

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Framebreedte	53 mm
Toepassingsgebied	Containerinrichting

Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lades 20G diep
Diepte	580 mm
Producttype	Staanderframe