

Garant GRIDLINE

Staanderframes voor vergrendelingshouder, Lades 20G diep, Hoogte: 2200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	998210 2200
GTIN	4067263138631
Artikelklasse	91R

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering. Inclusief gaten voor de bevestiging van de houder voor individuele eenhandsladeblokkering nr. 998290 en 998292.

T.b.v.:

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Containerinrichting
Hoogte	2200 mm
Framebreedte	53 mm

Gegevensblad

Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lades 20G diep
Diepte	580 mm
Producttype	Staanderframe