

Garant GRIDLINE

Staanderframes voor vergrendelingshouder, Lades 24G diep, Hoogte: 2200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	998215 2200
GTIN	4067263138679
Artikelklasse	91R

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale standers zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering. Inclusief gaten voor de bevestiging van de houder voor individuele eenhandsladeblokkering nr. 998290 en 998292.

T.b.v.:

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Containerinrichting
Framebreedte	53 mm
Hoogte	2200 mm

Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lades 24G diep
Diepte	680 mm
Producttype	Staanderframe