

**KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238372 38
GTIN	4047109079786
Artikelklasse	24I

Technische beschrijving

Grove verstelafstand S	6,5 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	Ø-3,2 mm
Maximaal toerental	31000 min ⁻¹
Minimale Ø D _{min}	38
Hoogte H	17,5 mm
Snijplaathouder	238374 38-50
Spindelbereik-Ø	38 - 51 mm
Precisie-kotterkop	238370 38
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplaatouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 38 mm

238370 38