


KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 50mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	238372 50
GTIN	4047109079793
Artikelklasse	24I

Technische beschrijving

Hoogte H	17,5 mm
Minimale Ø D _{min}	50
Snijplaathouder	238374 38-50
Grove verstelafstand S	6,5 mm
Spindelbereik-Ø	50 - 63 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	Ø-3,5 mm
Maximaal toerental	24000 min ⁻¹
Precisie-kotterkop	238370 38
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 38 mm

238370 38

KOMET® snijplaat houder 90° voor M03Speed
Geschikt voor M03 maat 38-50

238374 38-50