



Stellingpootbescherming RackGuard™ smal, Type: SL



Bestelgegevens

Bestelnummer	994419 SL
GTIN	5056116703927
Artikelklasse	99T

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingpootbescherming RackGuard™ beschermt stootgevoelige stellingpoten tegen zijdelingse en frontale schokken en krassen door werkwagens. De botsingsenergie wordt rond de voet in plaats van via de voet geleid, waardoor schade wordt verminderd en de stabiliteit van de stellingssystemen wordt gewaarborgd. Rubberinlays zorgen voor een goede grip op gangbare stellingpoten. Honingraatstructuur voor het reduceren van stoten. Maximale botsingsenergie bij 90°: 1000 joule. Botsingszone 0 – 600 mm. Vervorming bij maximale energie: 20 mm. Zeer goede weerbestendigheid en kleurbestendigheid.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

T.b.v.:

Schulte palletstelling frameprofiel S625-A18. Staanderbreedte 100 mm. Palletstellingen nr. 991212 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle maten; nr. 991227 alle maten.

Opmerking:

Stellingpootbescherming voor andere stellingen kunnen wij u op aanvraag aanbieden.

De stellingpootbescherming mag alleen aan de middenstaander worden bevestigd. Deze is niet toegestaan als hoekstootbescherming. Hoekstootbescherming en stellingpootbescherming voor andere stellingen kunnen wij u op aanvraag aanbieden.

Technische beschrijving

Hoogte	400 mm
Gewicht	1,6 kg
Diepte B max.	45 mm
Breedte A max.	102 mm
Producttype	Stoothoek