



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 33mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 235502 33 |
| GTIN | 4047109026445 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nuttige lengte L ₁ | 99 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Schacht-Ø D _s | 32 mm |
| Schachtlengte L _s | 60 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominale Ø D | 33 |
| Totale lengte L | 188 mm |
| Afkoppellengte L _A | 128 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D |
| Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boortoepassing | Centreerboren |
| Boortoepassing | doorboren |
| Boortoepassing | Bol |
| Boortoepassing | Dwarsboren |
| Boortoepassing | Pakketboren |
| Boortoepassing | Uitholling |
| Boortoepassing | Schuine uittrede |
| Boortoepassing | schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1 | 239652 15IP1 |