


KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 62mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	238372 62
GTIN	4047109077164
Artikelklasse	24I

Technische beschrijving

Minimale Ø D _{min}	62
Spindelbereik-Ø	62 - 83 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	55 mm
Hoogte H	23 mm
Maximaal toerental	18500 min ⁻¹
Grove verstelafstand S	10 mm
Snijplaathouder	238374 62-82
Precisie-kotterkop	238370 62
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplaatouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 62-82

238374 62-82

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 62 mm

238370 62