



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 15,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235502 15,5
GTIN	4047109026438
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Met combischacht.

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

#### Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie  $\pm 0,2$  mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	48 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 050204 13-..
Schachtlengte L <sub>s</sub>	50 mm

Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	15.5
Totale lengte L	122 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	72 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1