



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 16
GTIN	4047109025950
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 050204 13-..
Nuttige lengte L_1	48 mm
Aantal snijkanten Z	1
ABS® schacht-Ø D_s	50 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Serie	KUB Quatron®

Nominale \varnothing D	16
Totale lengte L	114 mm
Afkoppellengte L _A	83 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1