

**KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235502 21
GTIN	4047109024427
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:****Met combischacht.**

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

**Toepassing:**

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie  $\pm 0,2$  mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	SOEX 060306 18-..
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L <sub>s</sub>	56 mm

Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	21
Totale lengte L	143 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	87 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0