

**KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 82mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238372 82
GTIN	4047109077157
Artikelklasse	24I

Technische beschrijving

Snijplaatouder	238374 62-82
Grove verstelafstand S	10,5 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	71 mm
Spindelbereik-Ø	82 - 103 mm
Hoogte H	23 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Minimale Ø D _{min}	82
Precisie-kotterkop	238370 62
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 62 mm

238370 62

KOMET® snijplaat houder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 62-82

238374 62-82