



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 28mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235502 28
GTIN	4047109024496
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408 32-..
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D _s	32 mm
Nuttige lengte L ₁	84 mm
Schachtlengte L _s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	28
Totale lengte L	168 mm
Afkoppellengte L _A	108 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1