

**KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238372 100
GTIN	4047109073784
Artikelklasse	24I

Technische beschrijving

Snijplaathouder	238374 100-166
Minimale Ø D _{min}	100
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	85 mm
Hoogte H	26 mm
Maximaal toerental	11500 min ⁻¹
Grove verstelafstand S	15 mm
Spindelbereik-Ø	100 - 130 mm
Precisie-kotterkop	238370 100
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplathouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 100 mm

238370 100