

**KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 28,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235502 28,5
GTIN	4047109024694
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:****Met combischacht.**

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 090408 32-..
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L ₁	87 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Schacht-Ø D _s	32 mm
Schachtlengte L _s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	28,5
voor inch-Ø	1 1/8 inch
Totale lengte L	171 mm
Afkoppellengte L _A	111 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8