



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 27mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 235505 27     |
| GTIN          | 4047109026209 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met ABS®-schacht.

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

**Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ABS® schacht-Ø $D_s$    | 50 mm                |
| Aantal snijkanten Z     | 1                    |
| Nuttige lengte $L_1$    | 81 mm                |
| ISO-code wisselplaat    | SOEX 07T308 23-..    |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Serie                   | KUB Quatron®         |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Nominale Ø D                        | 27               |
| voor inch-Ø                         | 1 1/16 inch      |
| Totale lengte L                     | 147 mm           |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>       | 116 mm           |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D              |
| Schacht                             | ABS              |
| Boortoepassing                      | Centreerboren    |
| Boortoepassing                      | doorboren        |
| Boortoepassing                      | Dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | Pakketboren      |
| Boortoepassing                      | Uitholling       |
| Boortoepassing                      | Schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | schuin aanboren  |
| Boortoepassing                      | Bol              |
| Inwendige koeling                   | ja               |
| Producttype                         | Wisselplaatboor  |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3  |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1                      | 239652 8IP1 |