

**KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 128mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238372 128
GTIN	4047109073791
Artikelklasse	24I

**Technische beschrijving**

Snijplaatouder	238374 100-166
Hoogte H	26 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	109 mm
Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Grove verstelafstand S	20 mm
Minimale Ø D <sub>min</sub>	128
Spindelbereik-Ø	128 - 169 mm
Precisie-kotterkop	238370 100
Producttype	Spindelgereedschap

**Accessoires**

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 100 mm

238370 100

KOMET® snijplaat houder 90° voor M03Speed  
Geschikt voor M03 maat 100-166

238374 100-166