

**KOMET® wisselbrug voor M03Speed, Ø Dmin: 166mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238372 166
GTIN	4047109073807
Artikelklasse	24I

Technische beschrijving

Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Minimale Ø D _{min}	166
Hoogte H	26 mm
Snijplaathouder	238374 100-166
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	166 mm
Grove verstelafstand S	20,5 mm
Spindelbereik-Ø	166 - 206 mm
Precisie-kotterkop	238370 100
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplathouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed precisie-kotterkop Ø Dmin 100 mm

238370 100