

**KOMET® M03Speed precisie-kotterkop, Ø Dmin: 62mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238370 62
GTIN	4047109081574
Artikelklasse	24I

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Dynamische balancerings in de kotterkop voor zeer hoge toerentallen.**
- **Modulaire systeemopbouw.**
- **Fijnverstelling zonder extra klemming.**
- **Met ABS®-aansluiting voor maximale wisselnauwkeurigheid.**
- **Snelle grove verstelling door verstellen van de draaibeitel.**
- **Gerichte inwendige koelvoelstoevoer naar de snijkant.**
- **Zeer kleine voedingsstappen in het µm-bereik, binnen het fijninstelbereik van 0,25 – 0,6 mm over de Ø, afhankelijk van het draaibereik.**
- **De fijnverstelstappen bedragen per maatstreepje 0,002 mm over de Ø.**
- **Probleemloze instelling en afleesbaarheid zonder nonius dankzij de hoge resolutie.**

Toepassing:

In combinatie met wisselbrug nr. 238372.

Opmerking:

Extra snijplathouders, bijvoorbeeld voor de achterwaartse bewerking en met andere hoeken = 15°, 30°, 45° enz. op korte termijn leverbaar.

wisselbrug, snijplathouders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	18500 min ⁻¹
Fijnafstelling in Ø	0,6 mm

Actieradius \varnothing D2 voorwaartse bewerking	55 mm
Minimale \varnothing D _{min}	62
ABS® schacht- \varnothing D _s	50
Snijplaathouder	238374 62-82
Wisselbrug	238372 62; 82
Spindelbereik- \varnothing	62 - 103 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplaathouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 62-82

238374 62-82