

**TNGA 160408, PT600M, Toepassingsgebied: HARD****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 255845 HART   |
| GTIN          | 4960664546367 |
| Artikelklasse | 25F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: S02025

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,1 - 0,9 mm       |
| Hoekradius                          | 0,8 mm             |
| Toepassingsgebied                   | HARD               |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 200 m/min     |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,25 mm/omw, |
| Aanschuining                        | S02025             |
| Snededcondities                     | continu            |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort                         | PT600M                       |
| Fijn/ruw-indeling             | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                 | Keramiek                     |
| ISO-code wisselplaat          | TNGA 160408                  |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6                            |
| Productnaamattribuut          | PT600M                       |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het draaien |