

**Draai-wisselplaat TNGA 160408, keramiek (0°)****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255845 HART
GTIN	4960664546367
Artikelklasse	25F

Omschrijving

Uitvoering:
MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 0,9 mm
Hoekradius	0,8 mm
Toepassingsgebied	HARD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Aanschuining	S02025
Snedecndities	continu
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek

ISO-code wisselplaat	TNGA 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien