

**KOMET® Opname, SK 50, ABS® Ø d: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239002 80
GTIN	4047109045217
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Vorm AD/B
- Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 8.000 1/min.
- Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

**Norm:****DIN 69871****Levering:****levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.****Opmerking:**

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A	70 mm
Voorspronglengte L <sub>1</sub>	50 mm
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Opname	SK 50
Schacht	ABS
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Inwendige koeling	ja
Producttype	ABS-opname