

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Onderlegplaat	259031 35
Kniehefboomschroef	259018 11
Verenset	259044 6
Set verende stiften	259047 4
Koplengte L ₁	33 mm
Kniehefboom	259015 12
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
ISO-code houder	PCLNR/L 2525M16
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Kniehefboom Type 12	259015 12
Onderlegplaat Type 35	259031 35