

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250013 16/12 |
| GTIN | 4045197649805 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PCLNR/L 1620X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 259031 11

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Kniehefboomschroef | 259018 2 |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. |
| Veer | 259046 1 |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| ISO-code houder | PCLNR/L 1620X12 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Kniehefboom | 259015 3 |
| Plaatafmeting | 12 mm |
| Koplengte L ₁ | 34 mm |
| Schachtgrootte | 16 mm |
| Onderlegplaat | 259031 11 |
| Totale lengte L | 81 mm |
| Inzetsoort | links |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|----------------------------|-----------|
| Kniehefboom-schroef Type 2 | 259018 2 |
| Onderlegplaat Type 11 | 259031 11 |
| Veer Type 1 | 259046 1 |
| Kniehefboom Type 3 | 259015 3 |