

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	12 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
ISO-code houder	DCLNR/L 2020K12
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Onderlegplaat	259031 2
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

---

**Accessoires**

Klemstukunit Type 2	259035 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500