



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 28,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 28,5
GTIN	4047109026704
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408 32-..
ABS® schacht-Ø D_s	50 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	87 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominale \varnothing D	28,5
voor inch- \varnothing	1 1/8 inch
Totale lengte L	153 mm
Afkoppellengte L _A	122 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8