

**Ronde hijsstrop, rood 5000 kg, Nuttige lengte: 2m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086275 2
GTIN	2050001735867
Artikelklasse	08Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

**Toepassing:**

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

**Opmerking:**

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

**Technische beschrijving**

Omtreklengte	4 m
Nuttige lengte	2 m
Hijsstropbreedte	72 mm
Draaglast enkel direct WLL	5000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL	4000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7°	10000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° – 45°	7000 kg
Draaglast dubbel WLL 45° – 60°	5000 kg
Producttype	Ronde hijsstrop

