

**Garant****eco-QT-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

**Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.**

**Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2025X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 32 mm

Totale lengte L: 91 mm

Onderlegplaat: 259031 11

## Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Klemstuk	259038 7
Plaatafmeting	12 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259031 11
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2025X12
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	91 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat Type 11	259031 11
Schroef voor onderlegplaat	259167
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanklemstuk Type 11	259038 11
Spanklemstuk	259351
Spanklemstuk	259531

Spanklemstuk Type 7	259038 7
Onderlegplaat	259214
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15