

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 5
Plaatafmeting	19 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
Koplengte L ₁	40 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 3232P19
Onderlegplaat	259031 36
Kniehefboomschroef	259018 13
Verenset	259044 7
Functiebreedte L ₄	40 mm
Kniehefboom	259015 13
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 13	259015 13
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Verenset10-delig Type 7	259044 7