

**VNGA 160404, PT600M, Toepassingsgebied: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255856 HART
GTIN	4960664546657
Artikelklasse	25F

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: S02025

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,9 mm

Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,9 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Toepassingsgebied	HARD
Aanschuining	S02025

Hoekradius	0,4 mm
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramik
ISO-code wisselplaat	VNGA 160404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien