

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250017 32/12 |
| GTIN | 4045197681737 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Onderlegplaat | 259031 2 |
| Klemstuk, schroef, veer | 259035 2 |
| Schroef voor onderlegplaat | 259025 10 |
| Functiebreedte L ₄ | 40 mm |
| Plaatafmeting | 12 mm |
| ISO-code houder | DCLNR/L 3232P12 |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. |
| Koplengte L ₁ | 34 mm |
| Schachtgrootte | 32 mm |
| Totale lengte L | 170 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Klemstukunit Type 2 | 259035 2 |
| Onderlegplaat Type 2 | 259031 2 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 10 | 259025 10 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20 | 674248 TX20 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |