

Garant**eco-QT-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.

Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2525X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 103,5 mm

Onderlegplaat: 259031 11

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	32 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2525X12
Klemstuk	259038 7
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 11
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	103,5 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 7	259038 7
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Spanklemstuk	259351
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat	259167
Spanklemstuk Type 11	259038 11
Onderlegplaat	259214

Spanklemstuk	259531
Onderlegplaat Type 11	259031 11
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15