



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Easy, Type: 30



Bestelgegevens

Bestelnummer	082003 30
GTIN	4250004100725
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en gericht op de basis - dat zijn de ultrasonische reinigingsapparaten van de Elmasonic Easy-serie.

- **2 ultrasoonmodi.**
- **De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 5 °C.**
- **Elektronische keuzeschakelaar en led-weergave van alle bedrijfstoestanden.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Technische beschrijving

Reinigingsbak lengte	475 mm
Energievoorziening	Netvoeding
aanbevolen werkvolume	22 l
Apparaatbreedte	375 mm
Volume	27,5 l
Verwarmingsvermogen	1200 W
IP-klasse	IP 20
Apparaatlengte	575 mm
Breedte inzetkorf	255 mm
Gewicht	11 kg
Nominale spanning	220 - 240 V
Reinigingsbak hoogte	195 mm
Lengte inzetkorf	450 mm
Reinigingsbak breedte	270 mm
Wattage	300 W
Apparaathoogte	330 mm
Artikelomschrijving producent	Elmasonic Easy 30L
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat