

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 6
Koplengthe L ₁	25 mm
Onderlegplaat	259031 27
Set verende stiften	259047 3
ISO-code houder	PCLNR/L 1616H09
Functiebreedte L ₄	20 mm
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Verenset	259044 5
Kniehefboom	259015 9
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3