

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboomschroef	259018 6
Kniehefboom	259015 9
Onderlegplaat	259031 27
Functiebreedte L ₄	20 mm
Koplengthe L ₁	25 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 1616H09
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Verenset	259044 5
Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6