

**DNGA 150608, PT600M, Toepassingsgebied: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255819 GG
GTIN	4960664545681
Artikelklasse	25F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: T02025

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 550 m/min

**Technische beschrijving**

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 550 m/min
Aanschuining	T02025
Voeding $f$	0,15 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	sterk onderbroken

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Toepassingsgebied	GG
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramik
ISO-code wisselplaat	DNGA 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien