

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	20 mm
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboom	259015 9
Koplengte L <sub>1</sub>	28 mm
Onderlegplaat	259031 27
Plaatafmeting	9 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Verenset	259044 5
ISO-code houder	PCLNR/L 2020K09
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboom Type 9	259015 9
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verenset10-delig Type 5	259044 5