

**Frontgrijp-griptang, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	708310 125
GTIN	4069515040778
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld. Handvat met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor het grijpen, aanhalen en losmaken van schroefkoppen en bouten, en voor het spannen van profiel- en vlak materiaal.

1. Pas de grijpbekken met behulp van de kartelschroef aan de schroefkop aan.
2. Draai de stelschroef nog 90 – 180° rechtsom vast.
3. Druk op de handgrepen om de bekken te vergrendelen. Draai de schroef los.

Materiaal:

Bekken van veredeld kwaliteitsstaal

Opmerking:

Reserveveer nr. 708301 maat 5CJ en 8,5CJ.

Technische beschrijving

Spanwijdte	26 mm
totale lengte	125 mm
Beklengte (getand gedeelte)	20 mm
Spanwijdte voor schroefkop-Ø	3 - 9,5 mm
Producttype	Griptang

