

Garant
eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.

Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2525X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 103,5 mm

Onderlegplaat: 259031 11

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	259025 1
----------------------------	----------

Koplengte L ₁	32 mm
Onderlegplaat	259031 11
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Klemstuk	259038 7
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2525X12
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	103,5 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500