

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 5
ISO-code houder	PCLNR/L 2020K09
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Kniehefboomschroef	259018 6
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 27
Kniehefboom	259015 9
Koplengte L <sub>1</sub>	28 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 27	259031 27