

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	33 mm
Set verende stiften	259047 3
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
ISO-code houder	PCLNR/L 2525M09
Verenset	259044 5
Onderlegplaat	259031 27
Kniehefboomschroef	259018 6
Plaatafmeting	9 mm
Kniehefboom	259015 9
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboom Type 9	259015 9