



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 44mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 44
GTIN	4047109026902
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

**Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-..
ABS® schacht-Ø $D_s$	50 mm
Nuttige lengte $L_1$	132 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®

Nominale Ø D	44
Totale lengte L	213 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	182 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600