

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PCLNR/L 1620X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 259031 11

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 1620X12
Functiebreedte L ₄	25 mm

Veer	259046 1
Koplengte L ₁	34 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Onderlegplaat	259031 11
Kniehefboom	259015 3
Totale lengte L	81 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 11	259031 11
Kniehefboom Type 3	259015 3
Kniehefboom-schroef Type 2	259018 2
Veer Type 1	259046 1