



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 26,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 26,5
GTIN	4047109096172
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308 23-...
Aantal snijkanten Z	1
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	108 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	26,5
Totale lengte L	174 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	143 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1